


Elektromos csatlakozólap VAVE-L1-1S2-LR

Cikkszám: 566720

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Póluscserre elleni védelem	üzemi feszültséghez
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáram-csökkentése
Jelállapot-kijelző	LED
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Szennyezettségi fok	3
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	1.5 g
Elektromos csatlakozó	2 pólusú Aljzat
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	Rögzítő patent
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA