


Lineáris hajtómű DGC-18- -HD-

Cikkszám: 567547

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1 mm...3000 mm
Dugattyú Ø	18 mm
Csillapítás	Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe Lökéscsillapító, lágy jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Kiegészítő szárn, alapkivitel, bal Kiegészítő szárn, alapkivitel, jobb
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	153 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	153 N
Mozgatott tömeg	0.921 kg...1.06 kg
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	3.85 kg...3.99 kg
Súlytöbblet 10 mm löketenként	0.071 kg
Rögzítés módja	tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)