


# Lineáris hajtómű DGC-40- -HD-

Cikkszám: 567549

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löklet                                                     | 1 mm...3500 mm                                                                                             |
| Dugattyú Ø                                                 | 40 mm                                                                                                      |
| Csillapítás                                                | Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe<br>Lökéscsillapító, lágy jelleggörbe                                   |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                                                                            |
| Vezető                                                     | Golyóscsapágyas vezető                                                                                     |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                                                                       |
| Változatok                                                 | Védett golyóscsapágyas vezető<br>Kiegészítő szárn, alapkivitel, bal<br>Kiegészítő szárn, alapkivitel, jobb |
| Üzemi nyomás                                               | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar                                                                      |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                                                                            |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                                            |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                               |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                                                           |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-Zone III                                                                                         |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 754 N                                                                                                      |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 754 N                                                                                                      |
| Mozgatott tömeg                                            | 6.18 kg                                                                                                    |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 20.5 kg                                                                                                    |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 0.199 kg                                                                                                   |
| Rögzítés módja                                             | tartozékkal                                                                                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                                                                                          |
| Fedél alapanyaga                                           | Kovácsolt alumíniumötvözet                                                                                 |
| Tömítések alapanyaga                                       | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                           |