



Függőleges nyomástartó lap VMPA1-HS

Cikkszám: 567805

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	10 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus többszintű kiépítés	Lezárás az 1-hez
Üzemi nyomás	3 bar...8 bar
Normál névleges térfogatáram tápnyomásra kapcsolva	103 l/min
Normál névleges térfogatáramú leszellőztetés	213 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	60 g
Többszintű kiépítés telepítési módja	sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet Megerősített PA