

Műanyag tömlő PEN-1/2-BL-150-CB

Cikkszám: 569894

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø, hüvelyk	1/2
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	0.196 láb
Min. hajlítási sugár	0.108 láb
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...58 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-22 °F...140 °F
A termék súlya hossz szerint	9.12 oz/ft
Pneumatikus csatlakozó	1/2" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE