

# Műanyag tömlő

## PLN-3/16-NT-150-CB

Cikkszám: 569898

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø, hüvelyk                               | 3/16                                                                                         |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 0.095 láb                                                                                    |
| Min. hajlítási sugár                           | 0.036 láb                                                                                    |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar                                                    |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...101.5 psi                                                                      |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa                                                               |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                 |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |
| Élelmiszerekkel használható                    | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                               |
| Környezeti hőmérséklet                         | -22 °F...176 °F                                                                              |
| A termék súlya hossz szerint                   | 1.15 oz/ft                                                                                   |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 3/16" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                                       |
| Szín                                           | természetes                                                                                  |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3                                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                            |
| Tömlő alapanyaga                               | PE                                                                                           |