

Műanyag tömlő

PLN-3/8-SW-150-CB

Cikkszám: 569909

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø, hüvelyk	3/8
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	0.187 láb
Min. hajlítási sugár	0.115 láb
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...101.5 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-22 °F...176 °F
A termék súlya hossz szerint	4.33 oz/ft
Pneumatikus csatlakozó	3/8" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE