

Elektromos csatlakozólap CAPC-F1-E-M12

Cikkszám: 570042

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretek: Sz x H x M	50 mm x 148 mm x 28 mm
Terepibusz interfész	2x M12 persely 5 pólusú
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
Max. áramellátás	4 A
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Engedély	c UL us - Listed (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	85 g
Kábelhossz	20 m
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA