

# Műanyag tömlő PUN-V0-16X2-BL

Cikkszám: 570768

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 16 mm                                                                         |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 90 mm                                                                         |
| Belső Ø                                        | 11.8 mm                                                                       |
| Min. hajlítási sugár                           | 50 mm                                                                         |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...87 psi                                                          |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...0.9 MPa<br>-0.95 bar...9 bar<br>-13.775 psi...130.5 psi          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on                                               |
| Engedély                                       | TÜV                                                                           |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00                                                              |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                         |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Környezeti hőmérséklet                         | -35 °C...60 °C                                                                |
| Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről         | nyomás nélküli használat 90 °C-ig                                             |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.122 kg/m                                                                    |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 16 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                        |
| Szín                                           | kék                                                                           |
| Színnel kapcsolatos megjegyzés                 | a szabványos színtől való eltérés a lángvédelem miatt                         |
| Shore-keménység                                | D 54 +/-3                                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                             |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-U(PU)                                                                     |