


Tápcsatlakozó modul VMPAL-SP

Cikkszám: 570774

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	23.2 mm
Hossz	107.3 mm
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméretek
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	50 g
1. pneumatikus csatlakozás	20 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tápcsatlakozó modul alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet Megerősített PA