


Közlap

VABF-S4-1-S

Cikkszám: 570851

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	26 mm
Szabvány alapján	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0,3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	295 g
Többosztű kiépítés telepítési módja	sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon
14. vezérlőlevegő csatlakozó	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-2 szerint
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-2 szerint
4. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap mérete 26 mm az ISO 15407-2 szerint
5. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-2 szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet