


# Csatlakozó NECU-FCG40-K

Cikkszám: 570895

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Megfelel a szabványnak                        | EN 60603-13                      |
| Csatlakozási gyakoriság                       | 50                               |
| Kábelkimenet                                  | egyenes                          |
| Terméksúly                                    | 5 g                              |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás         | szögletes                        |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód    | Aljzat                           |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | FC csatlakozóalak                |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma  | 40                               |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa     | Reteszelés                       |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | Vágókapocs                       |
| DC üzemi feszültségi tartomány                | 0 V...30 V                       |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                    | 1.5 A                            |
| Névleges vezeték-keresztmet                   | 0.13 mm <sup>2</sup><br>AWG26    |
| Védettség                                     | IP40                             |
| Környezeti hőmérséklet                        | -5 °C...50 °C                    |
| LABS konformitás                              | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések         | RoHS-kompatibilis                |
| KBK korrózióállósági osztály                  | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| Ház alapanyaga                                | Megerősített PBT                 |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga            | Bronz<br>aranyozott              |