

Vezetőtengely ELFR-...-45- -

Cikkszám: 571436

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalökét	50 mm...1000 mm
Méret	45
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezetékek Golyóscsapágyas vezetékek
Szerkezeti felépítés	Vezetőtengely hajtás nélkül
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	1 m/s...3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	15710 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	17940 mm ⁴
Max. erő Fy	100 N
Max. Fz erő	100 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	6 N
Referencia-élettartam	5000 km
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	0 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	2670 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	49 g
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtómű fedél alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Vezetősin alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált