

Vezetőtengely ELFR-...-55- -

Cikkszám: 571437

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	50 mm...1500 mm
Méret	55
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezetékek Golyóscsapágyas vezetékek
Szerkezeti felépítés	Vezetőtengely hajtás nélkül
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	1 m/s...3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	38300 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	41180 mm ⁴
Max. erő Fy	300 N
Max. Fz erő	300 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	10 N
Referencia-élettartam	5000 km
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	0 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	4550 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	77 g
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtómű fedél alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Vezető sín alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált