

Adapter VAVE-C8-1R8

Cikkszám: 571686

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot-kijelző	LED
DC névleges üzemi feszültség	24 V
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Terméksúly	3.5 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú / 2 pólusú M8 / - Csatlakozó / Aljzat
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2 központi csavarral
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz