

Csatlakozó lécz VABM-L1-10G-G18-6-GR

Cikkszám: 573425

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	6
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	397 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	M5
Vezérlő távozó levegő 82/84	M5
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
5. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécz alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet