


# Csatlakozó lécz VABM-L1-14G-G14-10-GR

Cikkszám: 573495

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Raszterméret                          | 16 mm                                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                      |
| Szelephelyek max. száma               | 10                                   |
| Engedély                              | c UL us - Recognized (OL)            |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Csapágyhőmérséklet                    | -20 °C...60 °C                       |
| Terméksúly                            | 1545 g                               |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó        | M5                                   |
| Vezérlő távozó levegő 82/84           | M5                                   |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                 |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                 |
| 5. pneumatikus csatlakozó             | G1/4                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Csatlakozó lécz alapanyaga            | Kovácsolt alumínium ötvözet          |