


# Tápcsatlakozó modul VMPAL-SP-QS5/16"

Cikkszám: 573646

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Szélesség                             | 23.2 mm                                        |
| Hossz                                 | 107.3 mm                                       |
| Integrált funkció                     | elektromos láncoló modullal                    |
| Szelepsziget-felépítés                | Keverhető szelepméretek                        |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| Vezérlőnyomás                         | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar             |
| KBK korrózióállósági osztály          | 3 - nagy korróziós igénybevétel                |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                  |
| Terméksúly                            | 50 g                                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 5/16" külső Ø-jű tömlőhöz                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                              |
| Tápcsatlakozó modul alapanyaga        | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>Megerősített PA |