

Elektromos csatlakozólap

VAVE-L1-1R8-LR

Cikkszám: 573920

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Póluscserre elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáram-csökkentése
Jelállapot-kijelző	LED
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Lököfeszültség-állóság	0.8 kV
Szennyezettségi fok	3
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. meghúzási nyomaték	0.27 Nm
Terméksúly	3.2 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú / 2 pólusú M8 / - Csatlakozó / Aljzat
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, önmetsző csavarral
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	PA
Csavarok alapanyaga	Edzett acél