

Elektromos csatlakozólap VAVE-L1-1VR1-LP

Cikkszám: 573921

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Póluscseré elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás
Jelállapot-kijelző	LED
DC névleges üzemi feszültség	12 V 24 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. meghúzási nyomaték	0.27 Nm
Terméksúly	3.2 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú / 2 pólusú M8 / - Csatlakozó / Aljzat
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, önmetsző csavarral
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	PA
Csavarok alapanyaga	Edzett acél