

# Csatlakozó lécz VABM-L1-18S-G38-16

Cikkszám: 574466

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raszterméret                                     | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szelephelyek max. száma                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Üzemi nyomás                                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Engedély                                         | RCM jelzés<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KBK korrózióállósági osztály                     | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LABS konformitás                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására      | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Tiszta szoba osztály                             | 5. osztály az ISO 14644-1 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. meghúzási nyomaték szerelősinre szereléshez | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka          | 1.18 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez        | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Terméksúly                                       | 1220 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. pneumatikus csatlakozás                       | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. pneumatikus csatlakozás                       | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. pneumatikus csatlakozó                        | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések            | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Csatlakozó lécz alapanyaga                       | Kovácsolt alumínium ötvözet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |