


Csatlakozó lécek

VABM-L1-18W-G38-6

Cikkszám: 574471

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	19 mm
Szelephelyek max. száma	16
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték szerelősínre szereléshez	1.5 Nm
Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka	1.18 Nm
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	3 Nm
Terméksúly	995 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	M5
Vezérlő távozó levegő 82/84	M5
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
5. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécek alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet