


Dugasz
NECU-S1W9-C2-APB
Cikkszám: 574589

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	4-40 UNC-2B
Terméksúly	57.48 g
Terepibusz interfész	Sub-D, 9-pólusú, aljzat
1. elektromos csatlakozó	Sub-D csatlakozó, 9 pólusú
2. elektromos csatlakozó	IDC kapocs
Átviteli sebesség	12 Mbit/s
Megengedett kábelátmérő	8 mm 8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	75% 25 °C-on
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	PC-erősítéssel