



**Alapszelep**  
**C-5/2-1/4**  
Cikkszám: 5750

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                     | Érték                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1400 l/min                                                   |
| Üzemi nyomás                                                 | 1 bar...10 bar                                               |
| Névleges szélesség                                           | 6.5 mm                                                       |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                              |
| Kézi segédműködtetés                                         | Nem reteszelő                                                |
| Vezérlőnyomás                                                | 2 bar...10 bar                                               |
| Max. kapcsolási frekvencia                                   | 40 Hz                                                        |
| Kikapcsolási idő                                             | 28 ms                                                        |
| Bekapcsolási idő                                             | 24 ms                                                        |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint             |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-Zone III                                           |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                               |
| Rögzítés módja                                               | a csatlakozólapon                                            |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó                                 | G1/8                                                         |
| 14. vezérlőlevegő csatlakozó                                 | G1/8                                                         |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                                         |
| 3. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4                                                         |
| 4. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                                         |
| 5. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                                         |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                          |
| Ház alapanyaga                                               | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |
| Membrán alapanyaga                                           | PUR                                                          |