

Busz interfész CDPX-F-CO

Cikkszám: 575301

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Telepítési mélység	24 mm
Magasság	91 mm
Hossz	41 mm
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 85% nem kondenzáló
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	150 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Terepibusz interfész, típus	CANopen
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika	Csatlakozó Sub-D 9 pólusú
Terepibusz interfész, átviteli sebesség	9,6 kbit/s és 1 Mbit/s között