

Dugasz
NECC-S1G9-C2-M
Cikkszám: 576031

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasság	39,4 mm
Hossz	58 mm
Terméksúly	24 g
Terepibusz interfész	Sub-D, 9-pólusú, aljzat
Elektromos csatlakozó	9 pólusú / 9 pólusú Sub-D / Csavaros sorkapocs
Átviteli sebesség	1 Mbit/s
Megengedett kábelátmérő	8 mm 8 mm
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség