


Sorkapocs
NECU-L3G7-C1
Cikkszám: 576319

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Csatlakozási gyakoriság	100
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	12.8 g
Elektromos csatlakozó	7 pólusú Rugós kapocs Egyenes csatlakozó
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	12 A
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Csatlakozási keresztmetszet	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet ónozott