

# Csatlakozó tömb VABM-B10-20E-G38-2

Cikkszám: 576339

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Raszterméret                          | 22 mm                                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                      |
| Szelephelyek max. száma               | 2                                    |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Terméksúly                            | 680 g                                |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                      |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó          | G1/8                                 |
| 14. vezérlőlevegő csatlakozó          | G1/8                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G3/8                                 |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | G3/8                                 |
| 5. pneumatikus csatlakozó             | G3/8                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Csatlakozó lécs alapanyaga            | Kovácsolt alumínium ötvözet          |