

Csatlakozó tömb VABM-B10-20E-G38-8-P3

Cikkszám: 576447

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	1200 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet