

Véglap
VMPAC-EPL-MP-SD25-O
Cikkszám: 576558

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	-0.9 bar...8 bar
Vezérlőnyomás	3 bar...8 bar
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	246 g
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
5. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA