


Csatlakozólap VMPAC-AP-14-B-1

Cikkszám: 576574

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	32.8 mm
Hossz	169 mm
Raszterméret	26.8 mm
Szelephelyek max. száma	1
Üzemi nyomás	-0.9 bar...8 bar
Vezérlőnyomás	3 bar...8 bar
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	160 g
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA