

**Csatlakozó**  
**NPQH-D-S10-Q8-P10**  
Cikkszám: 578309

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                                     |
| Névleges szélesség                           | 7 mm                                                                         |
| A tömlő behelyezési mélysége                 | 16 mm                                                                        |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                              |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                                                |
| Kötegméret                                   | 10                                                                           |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                                |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar                                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...290 psi                                                        |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés       | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa                                               |
| Tanúsítványt kiállító szerv                  | NSF C0523185                                                                 |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                              |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                            |
| Élelmiszerekkel használható                  | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                           |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...150 °C                                                                |
| Terméksúly                                   | 15.1 g                                                                       |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | Push-in hüvely Ø 10 mm                                                       |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                            |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, vegyileg nikkelezett                                               |
| Tartó gyűrű alapanyaga                       | PEI                                                                          |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | Sárgaréz, vegyi nikkelezéssel                                                |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | FPM                                                                          |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                           |
| Támgyűrű alapanyaga                          | PEI                                                                          |