

**Csatlakozó**  
**NPQH-D-Q14-E-P10**  
Cikkszám: 578328

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                             | Érték                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                | Standard                                                                     |
| Névleges szélesség                                   | 13 mm                                                                        |
| A tömlő behelyezési mélysége                         | 22.5 mm                                                                      |
| Beépítési helyzet                                    | tetszés szerint                                                              |
| Kialakítás                                           | egyenes forma                                                                |
| Kötegméret                                           | 10                                                                           |
| Szerkezeti felépítés                                 | Push-pull elv                                                                |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon         | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar                                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya          | -13.775 psi...290 psi                                                        |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés               | Víz: 0–50 °C-on max. 0,6 MPa                                                 |
| Tanúsítványt kiállító szerv                          | NSF C0523185                                                                 |
| Üzemi közeg                                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                   | Olajozott üzem lehetséges                                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                         | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                              |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                            |
| Élelmiszerekkel használható                          | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                           |
| Környezeti hőmérséklet                               | 0 °C...150 °C                                                                |
| Terméksúly                                           | 49.2 g                                                                       |
| 1. pneumatikus csatlakozás                           | 14 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                    |
| 2. pneumatikus csatlakozó                            | 14 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                    |
| Oldógyűrű színe                                      | ezüst                                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                            |
| Ház alapanyaga                                       | Sárgaréz, vegyileg nikkelezett                                               |
| Tartó gyűrű alapanyaga                               | PEI                                                                          |
| Oldógyűrű alapanyaga                                 | Sárgaréz, vegyi nikkelezéssel                                                |
| Tömlőtömítés alapanyaga                              | FPM                                                                          |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                           |
| Támgyűrű alapanyaga                                  | PEI                                                                          |