

Pneumatikus sorkapocs LT-2-PK-4-DA

Cikkszám: 5869

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0.1 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	6 g
Pneumatikus csatlakozó	PK-4 csatlakozó csenk
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis