


Einschaltventil MS6-EE-1/2-V24

Cikkszám: 611663

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	6
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	elektromos
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	reteszelő Nem reteszelő
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Üzemi nyomás	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Átfedés	pozitív átfedés
C érték	29 l/sbar
b érték	0.4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	7000 l/min
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	24 V DC: 1,5 W
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis

Jellemző	Érték
Terméksúly	740 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Vezérlőlevegőellátás	belső
Elektromos csatlakozó	az EN 175301-803 szabvány szerint
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény