

Flexibilis csatlakozó FK-M12X1,25

Cikkszám: 6141

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12x1,25
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskekercek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	215 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	Acél horganyzott
Ház alapanyaga	Acél horganyzott
Gömbcsap alapanyaga	Edzett acél
Íves alátét alapanyaga	Edzett acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott