

Zárósapka CV-PK-4-B

Cikkszám: 6214

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
1. pneumatikus csatlakozás	6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Sapka alapanyaga	TPE-U(PU)