


**L-csatlakozó**  
**LCK-1/4-PK-4-KU**  
Cikkszám: 6261

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                           | 3.4 mm                                                                   |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítő él                                                                |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                          |
| Kialakítás                                   | L forma                                                                  |
| Kötegméret                                   | 10                                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                                    |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                     |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | G1/4 külső menet                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz<br>4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, anyával |
| Hollandi anya alapanyaga                     | POM                                                                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                        |
| Üreges csavar alapanyaga                     | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált                                     |
| Lengő csatlakozó alapanyaga                  | POM                                                                      |