

Gyűrűs csatlakozó TK-1/4-PK-4-KU

Cikkszám: 6286

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...10 bar
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis