


Fójtó-visszacsapó szelep

GR-3/8-B

Cikkszám: 6308

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fójtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8 belső menet
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés átmenő furattal választhatóan:
Normál névleges térfogatáram fójtásirányban	1010 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	1150 l/min
Üzemi nyomás	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...75 °C
Ház alanyaga	Cink-présöntvény
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...75 °C
Terméksúly	225 g
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szabályozó csavar alanyaga	Sárgaréz