


VAGY-tag
OS-PK-3
 Cikkszám: 6684

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	VAGY-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
Rögzítés módja	átmenő furattal
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	120 l/min
Üzemi nyomás	1.6 bar...8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	POM
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	2.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	9 g
3. pneumatikus csatlakozás	PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR