

Elosztó tömb FR-4-1/2-B

Cikkszám: 6704

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	18.6 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	120 g
Kimenetek száma	3
Ellátó vezetékek száma	1
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény