


# Nyomócsapos szelep

## V-3-1/4-B

Cikkszám: 6808

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 3/2 zárva monostabil                                                   |
| Működtetés módja                                             | mechanikus                                                             |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 600 l/min                                                              |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | G1/4                                                                   |
| Üzemi nyomás                                                 | -0.95 bar...10 bar                                                     |
| Szerkezeti felépítés                                         | Tányér-ülék                                                            |
| Névleges szélesség                                           | 7 mm                                                                   |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                                                              |
| Robbanásvédelem                                              | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                         |
| Működtető erő                                                | 70 N                                                                   |
| Terméksúly                                                   | 130 g                                                                  |
| Rögzítés módja                                               | átmenő furattal                                                        |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4                                                                   |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                                                   |
| 3. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4                                                                   |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                                    |
| Ház alapanyaga                                               | Alumínium présöntvény                                                  |