


Előlapra szerelhető szelep

SV-3-M5

Cikkszám: 6817

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	kézi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	65 l/min
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Ülékes szelep rugós visszatérítéssel
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	2 mm
Tömítés elve	lággy
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Átfedés	pozitív átfedés
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő	12 N
Terméksúly	40 g
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	M5
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Műanyag Sárgaréz