


Gyorsleürítő szelep

SEU-1/2

Cikkszám: 6822

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Gyors légtelenítés
Kiegészítő funkció kiválasztása	hangtompítóval
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges áramlás leszellőzéskor: 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	4020 l/min
Normál leszellőztetési térfogatáram 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	6500 l/min
Normál névleges térfogatáram leszellőztetéskor 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) nyomás esetén	4560 l/min
Üzemi nyomás	0.3 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...75 °C
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...75 °C
Hangnyomás szint	86 dB(A)
Terméksúly	320 g
Tömítések alapanyaga	NBR