

Gömbcsap

QH-1 1/2

Cikkszám: 6837

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	G1 1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1 1/2
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékeszerelés
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	84000 l/min
Névleges szélesség	40 mm
Ház alanyaga	Sárgaréz
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megfelel a szabványnak	ISO 228-1
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Névleges nyomás, PN armatúra	20
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióval szembe fordított
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Közeghőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	1730 g
Tömítések alanyaga	FPM PTFE
Golyó alanyaga	Sárgaréz, krómozott
Tengely alanyaga	Sárgaréz