

Hangtompító U-3/8-B

Cikkszám: 6843

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	0 psi...145 psi
Térfogatáram a légkör ellenében	5800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	80 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Terméksúly	37 g
Pneumatikus csatlakozó	G3/8
Csillapító betét alapanyaga	PE
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Alumínium
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium