


Választókapcsoló

HW-6-38

Cikkszám: 7199

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	8/6, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	180 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	M5
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Vezérlés módja	közvetlen
Teljes szivárgás	1 l/h
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	1.7 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5