


Nyomókaros szelep

H-4/3-M5

Cikkszám: 7334

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	4/3 légtelenített
Működtetés módja	kézi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	125 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	M5
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	4 mm
Tömítés elve	lágý
Vezérlés módja	elővezérelt
Áramlásirány	nem reverzibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	nincs összefogva