

Inhibitor modul VLO-R-M5

Cikkszám: 7422

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. pneumatikus csatlakozás	M5
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	80 l/min
Üzemi nyomás	0.001 bar...6 bar
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L